



TransPuls Synergic 2700 - Alu Edition - CrNi - Duo

| Art.Nummer | Omschrijving | St/Verp |
|---|---|---------|
| LAS0070005685 | TransPuls Synergic 2700 | |
| LAS0070005648 | TransPuls Synergic 2700 Alu Edition | |
| LAS0070005652 | TransPuls Synergic 2700 CrNi | |
| LAS0070005649 | TransPuls Synergic 2700 Duo | |
| <p>Aansluitspanning: 400 Volt, 50/60 Hz, 3 fase Netspanningstolerantie: +/- 15 % Netafzekering: 16 Amp. traag Regelgebied: 3 – 270 Amp., 14,2 – 27,5 Volt Sec. vermogen: 270 Amp 40% i.d. 10min 40°C Open spanning: 50 Volt Beschermingsklasse: IP 23 Afmetingen (L x B x H): 625 x 290 x 480 mm Gewicht (stroombron): 27 kg</p> <p>De machine is standaard uitgerust met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primaire aansluitkabel à 5 meter, 4 x 4 mm², inclusief primaire stekker, 16 Amp., 5p CEE - ingebouwde draadaanvoerunit (4-rols) - adaptor K 300 spoel <p><u>Accessoires voor de TransPuls Synergic 2700:</u></p> | | |
| LAS0070007371 | 4-wielig onderstel incl. flessenrek model Pick Up | |
| LAS0020005556 | Massakabel 5m 50mm ² | |
| LAS0020005560 | Laskabel 5m 50mm ² | |
| LAS0020005564 | Ontspanner menggas | |
| LAS0070005686 | Fronius laspistool AL 3000 / 3,5 m (of 4,5m) | |
| LAS0070032474 | Fronius laspistool AL 3000 / 3,5m U/D | |
| LAS0070005687 | Fronius laspistool AL 4000 / 3,5m (of 4,5m) | |
| LAS0070005691 | Fronius laspistool AL 4000 / 3,5m U/D (of 4,5m) | |
| LAS0050021443 | laspistool MB 36-38 / 3m (of 4m) | |
| <p><u>Optie watergekoeld:</u></p> | | |
| LAS0070005700 | Waterkoelunit model FK 4000 | |
| LAS0070032473 | Fronius laspistool AW 4000 / 3,5m (of 4,5m) | |
| LAS0070005689 | Fronius laspistool AW 4000 / 3,5m U/D (of 4,5m) | |
| LAS0050021445 | laspistool MB 501 D / 3m (of 4m) | |

Patrick Vlamincx

T: 0472 / 999 730

info@geronlas.be

F: 051 / 620 365

www.geronlas.be

